

## Инструкция по применению клея профессионального монтажного RODECOR



### Клей профессиональный монтажный RODECOR

(универсальный клей-герметик) на основе гибридного полимера предназначен для создания прочных и надежных соединений между архитектурным декором и большинством материалов (кроме полиэтилена, полипропилена и фторопласта). Для внутреннего и наружного применения.

#### Преимущества:

- Без запаха.
- Экологически безопасен, не токсичен, не горюч, не содержит изоцианатов и растворителей.
- Образует прочное, постоянно эластичное и долговечное соединение.
- Тиксотропный, не растекается и не сползает по поверхности.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Устойчив к температурным перепадам и атмосферным воздействиям.
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +110 °С.
- Подходит для влажных помещений и наружных работ.

#### Инструкция по применению:

- Клей наносить на чистые, обезжиренные поверхности.
- Работы проводить при температуре от +5 до +35 °С.
- Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. Использовать строительный пистолет.
- Минимальная ширина и глубина шва: 1 миллиметр.
- При нанесении состава руководствоваться инструкцией по монтажу архитектурного декора.
- Время образования поверхностной пленки — не менее 20 минут, скорость отверждения — 2-3 миллиметра в сутки (при температуре +23 °С и относительной влажности 50 %).
- Загрязненные клеем поверхности и инструмент очистить при помощи растворителя (ацетона, уайт-спирита).
- Затвердевший клей удалить механически. После отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками (для синтетических красок сделать предварительный тест).

#### Рекомендации по безопасности:

- Избегать попадания незатвердевшего клея на кожу и в глаза.
- Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз/лица.
- При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
- После работы тщательно вымыть руки.
- Не использовать для поверхностей, контактирующих с пищей.
- Хранить в недоступном для детей месте.

**Цвет клея:** белый.

**Объем тубы:** 280 миллилитров

**Состав:** гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

**Хранение:** 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +25 °С. Допускается замораживание до -20 °С сроком до 45 дней.